

CR3108




GPS/GSM modem s rozhraním CAN

R360/CANremote GPRS/GPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: CR3114

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 LED diody
- 2 SMA zásuvka GPS anténa
- 3 FME konektor GSM anténa
- 4 Konektor M12 5-pólový



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	8...32 DC
Proudový odběr	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Rozhraní

Počet rozhraní CAN	1
--------------------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-30...75
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí	IP 65; (po přístroj s našroubovanými konektorovými propojeními)	



GPS/GSM modem s rozhraním CAN

R360/CANremote GPRS/GPS

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	6 kV vybití kontaktem / 8 kV vybití ve vzduchu
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV na napájecím vedení / 1 kV na vedení signálu
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV na napájecím vedení
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	třída B
	CISPR 25	splňuje
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	658
Rozměry	[mm]	120,5 x 126 x 42
Materiály		Hliník kryt povrstven práškem
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	stav	4 x LED, červená/zelená
Datová paměť		
Hodiny reálného času		ano
Upozornění		
Upozornění	Uvádějte zařízení do provozu pouze s připojenou anténou.	
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12		