



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání náklonu

C230/230VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry [mm]	75 x 100 x 110

Oblast nasazení

Aplikace	hlídání pásu po 2 senzorech na začátku a konci dopravníku; hlídání šikmého běhu na elevátorech k zamezení opotřebování pásů a následných škod
----------	---

Elektrická data

Jmenovité napětí AC [V]	< 230
Jmenovité napětí DC [V]	24
Jmenovitá tolerance napětí [%]	10
Jmenovitá tolerance napětí 2 [%]	10
Jmenovitá tolerance napětí [Hz]	47...63
Dodatečná energie pro senzory DC [V]	24

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 2
------------------------	-----------------------

Výstupy

Počet relé výstupů	2
Zatížitelnost kontaktů	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...50
Krytí	IP 40
Druh ochrany svorkovnice	IP 20



Vyhodnocovací jednotka pro hlídání náklonu

C230/230VAC

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	624
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry	[mm]	75 x 100 x 110
Materiály		Plast

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, červená
	Vstupní signál	4 x LED, zelená
	Chyba	4 x LED, červená

Elektrické připojení	
přípojové svorky: ...2.5 mm ²	
Připojení	

