


Elektronický jistič

Fuse/Standard/24VDC/10A



- 1 Popisové pole
 2 Tlačítko zap / vyp / reset Stav LED 1
 3 nástrčná svorka Výstup 1



Elektrická data

Provozní napětí [V]	podle SELV/PELV	
Jmenovité napětí DC [V]	24	
Vstupní napětí DC [V]	18...30	
Třída krytí	III	
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 24 V DC) [ms]	10	
Klidový proud [mA]	5	
Počet kanálů	1	
Jmenovitý proud [A]	10	
Jmenovitý proud (bezpečnostní prvek) [A]	10	

Výstupy

Celková zatěžovací kapacita [mF]	20
----------------------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Skladovací teplota [°C]	-40...70
Krytí	IP 20; (z čela)
Stupeň znečištění	2

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-3	rušivá emise
	EN 61000-6-2	odolnost proti rušení

Mechanická data

Hmotnost [g]	67,5
--------------	------


Fuse/Standard/24VDC/10A

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	stav	1 x LED, červená / zelená / oranžová
Ovládací prvky	1 x	Tlačítko

kontaktní páka / kontaktní lišta:

Výstupní křivka



charakteristika časového průběhu