


Distribuční modul pro napájecí napětí

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

- 1 Popisové pole
2 nástrčná svorka 24 V DC



Oblast nasazení

Provedení	potenciální modul 2 x 5 x 2,5 mm ²
-----------	---

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Jmenovité napětí DC [V]	24
Třída krytí	III
Max. proudová zatížitelnost [A]	20

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Skladovací teplota [°C]	-40...70
Krytí	IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-3	rušivá emise
	EN 61000-6-2	odolnost proti rušení

Mechanická data

Hmotnost [g]	64,8
Způsob montáže	Montáž na DIN lištu
Montážní pokyny	Montáž modulů v řadě
Rozměry [mm]	80 x 12,5 x 98,5



Distribuční modul pro napájecí napětí

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2

Elektrické připojení

nástrčné svorky:

Připojení

