


Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DN4011

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230; (přepojitelný)
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	88...132 / 187...264
Třída krytí		I
Max. přípravná zpoždovací doba	[ms]	42
Přípravná zpoždovací doba	[s]	42
Výstupní tolerance napětí	[%]	2
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	2,5
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[%]	1
Jištění	[A]	2; (vestavěný)
Pokles výkonu	[W/K]	1 (60...70 °C)

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...60
----------------	------	--------



Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Krytí	IP 20	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mechanická data		
Materiály	Hliník	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...2.5 mm²		
Připojení	Připojení	

