




Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DN4013

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	88...132 / 187...264
Třída krytí		I
Max. přípravná zpoždovací doba	[ms]	35
Přípravná zpoždovací doba	[s]	35
Výstupní tolerance napětí	[%]	2
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	10
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[%]	1
Pokles výkonu	[W/K]	1 (60...70 °C)
Výstupy		
Ochrana proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 20



Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Mechanická data

Materiály

Hliník

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení

Funkce

LED, zelená

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2.5 mm²

Připojení

