


Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Prodej ukončen

Náhradní artikly: E84036

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	400...500
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Vstupní napětí DC	[V]	450...820
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	340...576
Výstupní napětí DC	[V]	24...28
Třída krytí		I; (IEC 61140)
Max. přípravná zpožďovací doba	[ms]	80
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 80
Výstupní napětí	[V]	nastavitelný
Výstupní tolerance napětí	[%]	2
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	30
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[%]	0,1
Pokles výkonu	[W/K]	18 (60...70 °C)

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
----------------------	-----



Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Ochrana proti přetížení	ano
-------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-10...60
---------------------	----------

Krytí	IP 20
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

MTTF [let]	49
------------	----

Mechanická data

Hmotnost [g]	2507,5
--------------	--------

Způsob montáže	lišta; (TH35 (EN 60715))
----------------	--------------------------

Materiály	Hliník
-----------	--------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Výstupní napětí	1 x LED, zelená
	Chyba	1 x LED, červená


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: 1.5...6 mm²

Připojení



- 1 Primární
2 Sekundární