


Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Vstupní napětí DC	[V]	210...375
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	85...132 / 176...264
Třída krytí		I; (IEC 61140)
Max. přípravná zpožďovací doba	[ms]	20
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Výstupní tolerance napětí	[%]	1...5
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	4
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[%]	0,1
Pokles výkonu	[W/K]	3 (60...70 °C)

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano



Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...60
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	696
Způsob montáže		lišta; (TH35 (EN 60715))
Rozměry	[mm]	131 x 65 x 107
Materiály		Hliník
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Výstupní napětí	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
přípojové svorky: 1.5...6 mm ²		
Připojení		

