




Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DN4014

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	85...132 / 184...264
Výstupní napětí DC	[V]	24...28
Třída krytí		I; (IEC 61140)
Max. přípravná zpožďovací doba	[ms]	80
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 80
Výstupní napětí	[V]	nastavitelný
Výstupní tolerance napětí	[%]	2
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	20
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[%]	0,1
Ochrana externího vstupu		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano



Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...60
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	1861,4
Způsob montáže		lišta; (TH35 (EN 60715))
Materiály		Hliník
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Výstupní napětí	LED, zelená
	Přetížení	LED, červená
	zkrat	LED, červená blikající
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
přípojové svorky: 1.5...6 mm ²		
Připojení		
① 115/230 V AC ② 24 V DC		