


Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Prodej ukončen

Náhradní artikly: DN4034

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	400...500
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	47...63
Vstupní napětí DC	[V]	450...820
Rozsah vstupního napětí AC	[V]	340...576
Výstupní napětí DC	[V]	24...28
Třída krytí		IP (IEC 61140)
Max. přípravná zpožďovací doba	[ms]	80
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 80
Výstupní napětí	[V]	nastavitelný
Výstupní tolerance napětí	[%]	2
Max. výstupní proud při min. výstupním napětí	[A]	20
Počet výstupních proudových obvodů		1
Max. zbytkové zvlnění	[%]	0,1
Pokles výkonu	[W/K]	12 (60...70 °C)

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
----------------------	-----



Spínaný zdroj 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Ochrana proti přetížení	ano
-------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...70
---------------------	--------

Krytí	IP 20
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	

MTTF [let]	58
------------	----

Mechanická data

Hmotnost [g]	1810,6
--------------	--------

Způsob montáže	lišta; (TH35 (EN 60715))
----------------	--------------------------

Materiály	Hliník
-----------	--------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Výstupní napětí	LED, zelená
	Přetížení	LED, červená
	zkrat	LED, červená blikající

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

přípojové svorky: 1.5...6 mm²

Připojení

