




Paměť dat IO-Link

DSU____KQRWIOUS03



1 LED



Oblast nasazení

Aplikace ukládání dat přes IO-Link

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 50
Třída krytí	III
Velikost paměti [bit]	1042432
Typ paměti	FRAM
Max. počet sepnutí	neomezeně
Max. počet záznamových cyklů	neomezeně

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link
Typ přenosu	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Profily	Smart Sensor: Device Identification
Mód SIO	ne
Potřebná třída Masterport	A
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu default
	ID zařízení 1423

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...60
Skladovací teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67; IP 69K

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / opakovatelný
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / neopakovatelný



Paměť dat IO-Link

DSU____KQRWIOUS03

Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Certifikát UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo souboru UL	E205959

Mechanická data

Hmotnost [g]	59,8
Pouzdro	Kvádrové
Způsob vestavby	nevazební vestavba
Rozměry [mm]	20 x 7 x 48
Materiály	PBT; TPU; Nerezová ocel

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
	Přístup do paměti	1 x LED, žlutá

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

