




Multifunkční časové relé

T700/230VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DL0201

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Pouzdro	pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
---------	--

Oblast nasazení

Aplikace	síťový zdroj a spínací zesilovač s funkcí časovače
----------	--

Elektrická data

Jmenovité napětí AC	[V]	< 230
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Jmenovitá tolerance napětí	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí 2	[%]	10
Jmenovitá tolerance napětí	[Hz]	50...60
Dodatečná energie pro senzory DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 1
------------------------	-----------------------

Výstupy

Počet relé výstupů	1
Zatížitelnost kontaktů	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Přesnost / odchylky

Opakovatelnost	[% z Sr]	< 3
----------------	----------	-----



Multifunkční časové relé

T700/230VAC

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...55
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	444,4
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály		Plast
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, zelená
	Provoz	1 x LED, zelená
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...4 mm ²		
Připojení		

