


LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz



ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — DV2510-00 — 22.09.2023 —



5segmentová světelná věž s ovládáním IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	841
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...50	
Skladovací teplota [°C]	-40...75	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]	90	
Tlak vzduchu [kPa]	< 106	
Max. výška nad hladinou moře [m]	2000	
Krytí	IP 54	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	641	
Způsob montáže	Montážní patka	
Rozměry [mm]	Ø 70 / L = 384	
Materiály	pouzdro: ABS; optika: PC	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	LED-dioda	5 x 4 LED
Akustický signál	siréna	
Max. zvukový tlak [dB]	85	
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)	montážní základna, E89060	
	nástěnný držák, E89061	
	Montážní adaptér, E89063	
	držák s bočním kabelovým vstupem, E89064	
	montážní trubice, E89065	
	montážní trubice, E89066	
	montážní trubice, E89067	
Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

5segmentová světelná věž s ovládáním IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: M12; kódování: A



1	UB+
2	neobsazeno
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagramy a grafy

montáž na stěnu



5segmentová světelná věž s ovládáním IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

montáž na základnu

