

LED-Tower-20-a/IO-Link



ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vyhrazujeme si právo na změnu tech. parametrů! — CS-CZ — DV2920-00 — 06.10.2023 — 



20-LED světelná věž

LED-Tower-20-a/IO-Link

Norma SDCI	IEC 61131-9	
Mód SIO	ano	
Potřebná třída Masterport	A	
Min. doba procesního cyklu [ms]	3,2	
Podporovaná ID zařízení	Druh provozu	ID zařízení
	default	1533

Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...50
Skladovací teplota [°C]		-40...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]		90
Tlak vzduchu [kPa]		< 106
Max. výška nad hladinou moře [m]		2000
Krytí		IP 65

Mechanická data		
Hmotnost [g]		412,8
Rozměry [mm]		Ø 70 / L = 244
Materiály		pouzdro: ABS; optika: PC

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	LED-dioda	20 x LED diody, barevný

Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		montážní základna, E89060
		nástěnný držák, E89061
		Montážní adaptér, E89063
		držák s bočním kabelovým vstupem, E89064
		montážní trubice, E89065
		montážní trubice, E89066
		montážní trubice, E89067

Upozornění		
Upozornění	Další informace naleznete v návodu k obsluze.	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: M12; kódování: A




1	UB+
2	neobsazeno
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

20-LED světelná věž

LED-Tower-20-a/IO-Link

diagramy a grafy

montáž na stěnu



montáž na základnu

