


Multifunkční displej pro hlídání otáček, rychlosti i času

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DX2022

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Aplikace

univerzální vyhodnocení a signalizace pro všechny fyzikální veličiny, které se dají odvodit z impulsních sledů

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	50...60
Tolerance provozního napětí	[%]	33...58
Provozní napětí	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Proudový odběr	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Dodatečná energie pro senzory DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Počet analogových výstupů: 1

Výstupy

Počet analogových výstupů		1
Analogový proudový výstup	[mA]	4...20
Analogový napěťový výstup	[V]	0...10

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...45
Skladovací teplota	[°C]	-25...75



Multifunkční displej pro hlídání otáček, rychlosti i času

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Krytí	IP 65; (z čela)
Druh ochrany svorkovnice	IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanická data

Hmotnost [g]	580,8
Materiály	Noryl UL94-V-0

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	7-segmentový LED displej, oranžová 6-místný 15 mm
-----------	---

Elektrické připojení

šroubové svorky, DC: 10 x ...1,5 mm²šroubové svorky, AC: 4 x ...2,5 mm²

Připojení

