




Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DISPLAY/AX360

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DX2041

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Aplikace

zobrazení analogových standardních signálů; např.
procesní senzory, teplotní senzory nebo senzory proudění

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	50...60
Tolerance provozního napětí	[%]	33...58
Provozní napětí	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Proudový odběr	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Dodatečná energie pro senzory DC	[V]	24; (± 15 %, 150 mA; Odolné proti zkratu)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových vstupů: 2
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet analogových vstupů	2
--------------------------	---

Výstupy

Analogový proudový výstup	[mA]	4...20
Analogový napěťový výstup	[V]	0...10

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	0...45
----------------	------	--------



Multifunkční displeje pro monitorování analogových standardních signálů

DISPLAY/AX360

Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 65; (z čela)
Druh ochrany svorkovnice		IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mechanická data

Hmotnost	[g]	552
Materiály		Noryl UL94-V-0

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení		7-segmentový LED displej, oranžová 6-místný 15 mm
-----------	--	---

Elektrické připojení

šroubové svorky, DC: 10 x ...1,5 mm²šroubové svorky, AC: 4 x ...2,5 mm²

Připojení

