




Multifunkční displej pro hlídání otáček, rychlosti i času

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



výřez pro montáž na panel 91 x 43 mm



Vlastnosti výrobku

Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116
---------	------	----------------

Oblast nasazení

Aplikace	univerzální vyhodnocení a signalizace pro všechny fyzikální veličiny, které se dají odvodit z impulsních sledů
----------	--

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	50...60
Provozní napětí	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Proudový odběr	[mA]	100

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 4
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2
--------------------------	---

Výstupy

Po digitálních výstupů	4
Ochrana proti přetížení	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 65
Druh ochrany svorkovnice		IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanická data

Hmotnost	[g]	352
Způsob montáže		výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm
Rozměry	[mm]	48 x 112 x 116



Multifunkční displej pro hlídání otáček, rychlosti i času

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Materiály

Noryl UL94-V-0

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení


Barevný displej

Plně grafický LCD-displej, Dotykové stínítko

Elektrické připojení

šroubové svorky:

Připojení



NC: neobsazeno