


E3R100



Kabelové provedení

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí		III
Utlumení	[dB/m]	1,6
Vnitřní odpor (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...60
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-10...60
Krytí		IP 54

Mechanická data

Hmotnost	[g]	91,62
Min. úhel ohybu	[mm]	16,5; (jednoduchý; 15 x 3,3 mm min. 10 x průměr kabelu)
Materiály		pouzdro: : PBT-GF20

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení - 2D / 3D kamera

konektorové provedení: 1 x HFM-Dual, přímý

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, černá, Ø 3,3 mm

Elektrické připojení - Video Processing Unit (jednotka zpracování videa)

konektorové provedení: 2 x HFM-Single, přímý