


Svorkovatelný konektor

SDOGM120MSSFKPG



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	7,5

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 65

Mechanická data

Hmotnost	[g]	77
Rozměry	[mm]	26 x 26 x 49
Materiály		Mosaz Niklovaný
Tvarovaný materiál		Mosaz, Niklovaný
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

E10448



Svorkovatelný konektor


SDOGM120MSSFKPG

Elektrické připojení

Letované spojení: ...1 mm²; Krytí kabelu: Ø 10...14 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: Mosaz, Niklovaný; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení

