




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040MSS0010A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC006  
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



| Elektrická data           |      |                     |
|---------------------------|------|---------------------|
| Provozní napětí           | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Okolní podmínky           |      |                     |
| Okolní teplota            | [°C] | -25...90            |
| Krytí                     |      | IP 67               |
| Mechanická data           |      |                     |
| Rozměry                   | [mm] | 27 x 15 x 39        |
| Materiály                 |      | TPU                 |
| Tvarovaný materiál        |      | TPU                 |
| Materiál převlečné matice |      | Mosaz, Niklovaný    |
| Upozornění                |      |                     |
| Obsah balení              |      | 1 ks                |

# E10451



## Propojovací kabel s konektorem


ADOAH040MSS0010A03

### Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



### Připojení



BN =  
BK =  
BU =

Barvy vodičů :  
hnědá  
černá  
modrá