

Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS0015E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	TPU průhledný
-----------	---------------

Tvarovaný materiál	TPU, průhledný
--------------------	----------------

Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
---------------------------	-------------------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS0015E03

Elektrické připojení

Kabel: 15 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, průhledný; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);
Utahovací moment: 0,5 Nm



Připojení



Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá