


Kabelové provedení

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	TPU
-----------	-----

Tvarovaný materiál	TPU
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
---------------------------	------------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm



E10460



Kabelové provedení

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm

