



Kabelové provedení

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 67

Mechanická data


Rozměry	[mm]	15 x 15 x 42
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm





Kabelové provedení

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm

