




Kabelové provedení

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC041  
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

|                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| Provozní napětí | [V] | 10...30 DC |
|-----------------|-----|------------|

Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
| Krytí          |      | IP 67    |

Mechanická data


|                           |      |                  |
|---------------------------|------|------------------|
| Rozměry                   | [mm] | 15 x 15 x 42     |
| Materiály                 |      | TPU              |
| Tvarovaný materiál        |      | TPU              |
| Materiál převlečné matice |      | Mosaz, Niklovaný |

Upozornění

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm



# E10470




## Kabelové provedení

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

### Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utažovací moment: 0,5 Nm

