



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS07,5F03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...55 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, anti-adhesivní povrch
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení	
Kabel: 7,5 m, PVC, oranžová, Ø 5 mm; Radiačně zesíťen; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)	

Elektrické připojení - zásuvka	
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, anti-adhesivní povrch	



E10471



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSS07,5F03

Připojení



BN =
BK =
BU =

Barvy vodičů :
hnědá
černá
modrá