




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040ZDS0002A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC004
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67

Mechanická data

Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný






Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040ZDS0002A03

Připojení



BN =	Barvy vodičů :	hnědá
BK =		černá
BU =		modrá