

Kabelové provedení

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	PUR
-----------	-----

Tvarovaný materiál	PUR
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
---------------------------	------------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Kabelové provedení

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Připojení



Barvy vodičů :
 BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,5 Nm

