




Kabelové provedení

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Třída krytí		III
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






Kabelové provedení

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

