




Kabelové provedení

VDOGG030--S01,5A03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



| Elektrická data           |      |                   |
|---------------------------|------|-------------------|
| Provozní napětí           | [V]  | < 60 AC / < 75 DC |
| Třída krytí               |      | III               |
| Okolní podmínky           |      |                   |
| Okolní teplota            | [°C] | -25...90          |
| Krytí                     |      | IP 67             |
| Mechanická data           |      |                   |
| Materiály                 |      | TPU               |
| Tvarovaný materiál        |      | TPU               |
| Materiál převlečné matice |      | Mosaz, Niklovaný  |
| Upozornění                |      |                   |
| Obsah balení              |      | 1 ks              |

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






## Kabelové provedení

VDOGG030--S01,5A03STGH030MSS

### Elektrické připojení

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

