

E10562




Kabelové provedení

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E10633

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Výstupy

Elektrické provedení PNP

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -20...70

Krytí IP 67

Mechanická data

Materiály PA 6.6

Tvarovaný materiál PA 6.6

Materiál převlečné matice Hliník, Černě eloxováno

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení 1 ks



Kabelové provedení

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: Hliník, Černě eloxováno



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PVC, oranžová; Radiačně zesíten; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: Hliník, Černě eloxováno

