




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042MSS0002B03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	29 x 15 x 44
Materiály		PA 6.6
Tvarovaný materiál		PA 6.6
Materiál převlečné matice		Hliník
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E10564



Propojovací kabel s konektorem


ADOAH042MSS0002B03

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, oranžová, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: Hliník



Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BK =	hnědá
BU =	černá
	modrá