




Kabelové provedení

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	PA 6.6
-----------	--------

Tvarovaný materiál	PA 6.6
--------------------	--------

Materiál převlečné matice	Hliník, Černě eloxováno
---------------------------	-------------------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Kabelové provedení

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: Hliník, Černě eloxováno



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, oranžová; Radiačně zesíten; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: Hliník, Černě eloxováno

