



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050MSS0005A05

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC071
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 43
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH050MSS0005A05

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
GY =	šedá
WH =	bílá