



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS0005E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	PUR
-----------	-----

Tvarovaný materiál	PUR
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4305 / 303)
---------------------------	------------------------------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



E10590



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS0005E03

Připojení



BK =
BN =
BU =

Barvy vodičů :
černá
hnědá
modrá