

## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS07,5E03

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Elektrická data

|                 |     |            |
|-----------------|-----|------------|
| Provozní napětí | [V] | 10...30 DC |
|-----------------|-----|------------|

## Výstupy

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektrické provedení | PNP |
|----------------------|-----|

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
|----------------|------|----------|

|       |       |
|-------|-------|
| Krytí | IP 67 |
|-------|-------|

## Mechanická data

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiály | PUR |
|-----------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tvarovaný materiál | PUR |
|--------------------|-----|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
|---------------------------|------------------------------|

## Upozornění


|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení

Kabel: 7,5 m, PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



# E10591



## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS07,5E03

### Připojení



BK =                      Barvy vodičů :  
BN =                      černá  
BU =                      hnědá  
                             modrá