


Kabelové provedení

VDOG F030MSS01,5A03STGF030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]

< 60 AC/DC

Třída krytí

III

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-25...90

Krytí

IP 68

Mechanická data

Materiály

PUR

Tvarovaný materiál

PUR

Materiál převlečné matice

litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný





Kabelové provedení

VDOGF030MSS01,5A03STGF030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný

