


## Kabelové provedení

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E11386

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Elektrická data

Provozní napětí [V] 10...30 DC

Třída krytí III

## Výstupy

Elektrické provedení PNP

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...90

Krytí IP 68

## Mechanická data

Rozměry [mm] 15 x 15 x 46

Materiály PUR

Tvarovaný materiál PUR

Materiál převlečné matice litý zinek, Niklovaný

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 1 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 1 x LED, zelená |

## Upozornění

Obsah balení 1 ks

## Kabelové provedení

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

### Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný



### Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )


#### Připojení



### Elektrické připojení - Buchse



#### Připojení



# E10614



## Kabelové provedení

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný