


Kabelové provedení

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Třída krytí	III

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...90
Krytí	IP 68

Mechanická data

Rozměry [mm]	15 x 15 x 46
Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Kabelové provedení

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný



Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Připojení



Elektrické připojení - Buchse



Připojení



E10617



Kabelové provedení

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný