




Kabelové provedení

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67

Mechanická data


Materiály	PA 6.6
Tvarovaný materiál	PA 6.6
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný



E10631




Kabelové provedení

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný

