


Kabelové provedení

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
----------------	------	----------

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Materiály	PA 6.6
-----------	--------

Tvarovaný materiál	PA 6.6
--------------------	--------

Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný
---------------------------	-----------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný






Kabelové provedení

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný

