


## Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0020A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Elektrická data

|                 |     |             |
|-----------------|-----|-------------|
| Provozní napětí | [V] | < 250 AC/DC |
|-----------------|-----|-------------|

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -25...90 |
|----------------|------|----------|

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| Krytí |  | IP 67 |
|-------|--|-------|

## Mechanická data

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Rozměry | [mm] | 15 x 15 x 47 |
|---------|------|--------------|

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Materiály |  | PUR |
|-----------|--|-----|

|                    |  |     |
|--------------------|--|-----|
| Tvarovaný materiál |  | PUR |
|--------------------|--|-----|

|                           |  |                              |
|---------------------------|--|------------------------------|
| Materiál převlečné matice |  | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
|---------------------------|--|------------------------------|

## Upozornění


|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|

## Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)




# E10646



## Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040VAS0020A03

### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BK = | černá          |
| BN = | hnědá          |
| BU = | modrá          |