


Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EBC012

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

10...30 DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot

[A]

4

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

10

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-15...80


Krytí

IP 67



Centrální rozvaděč


ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Mechanická data		
Rozměry	[mm]	28 x 60 x 152
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Počet portů centrálního rozvaděče		8
Typ konektoru		M12
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	16 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - Připojení		
konektorové provedení: 1 x M23; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm		
		

Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Připojení



E10659



Centrální rozvaděč

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Elektrické připojení - slot

konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,5 Nm

