


Cílový puk pro pohony ventilů

PUCK/I/ND/BK/D53/360DEGREES

Prodej ukončen

Náhradní artikly: E12516 + E12526

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Provedení

pro mechanická rozhraní u pneumatických pohonů nebo ručně
poháněných stavěcích členů VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanická data

Hmotnost	[g]	107,6
Průměr cílového puku	[mm]	53
Vzdálenost otvorů	[mm]	80
Výška hřídele	[mm]	20
Materiály	cílový puk: PVC černá; šrouby: Nerezová ocel	

Upozornění

Obsah balení

1 ks