




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Šedá

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 65
Mechanická data		
Materiály		TPU
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný






Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný

