


## Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050VAS0005E05

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVT013

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
| Bez silikonu         | ano                                    |

## Elektrická data

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Provozní napětí [V]                    | < 30 AC / < 36 DC |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4                 |

## Okolní podmínky

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Okolní teplota [°C] | -25...100 |
| Krytí               | IP 68     |

## Mechanická data

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Rozměry [mm]              | 26,5 x 15 x 38,5              |
| Materiály                 | PVC                           |
| Tvarovaný materiál        | PVC                           |
| Materiál převlečné matice | nerezová ocel (1.4404 / 316L) |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|



## Propojovací kabel s konektorem


ADOAH050VAS0005E05

### Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PVC; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlacené; Utahovací moment: 0,7...0,9 Nm



### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BK = | černá          |
| BN = | hnědá          |
| BU = | modrá          |
| GY = | šedá           |
| WH = | bílá           |