


Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030ZDS0010A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
-----------------	-----	------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 68
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	10 x 10 x 33
---------	------	--------------

Materiály	PUR
-----------	-----

Tvarovaný materiál	PUR
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	litý zinek
---------------------------	------------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: litý zinek






Propojovací kabel s konektorem

ADOGF030ZDS0010A03

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá