

E10718




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS0005A04

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC008

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 68

Mechanická data

Rozměry	[mm]	36 x 15 x 26
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4305 / 303)

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

E10718



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS0005A04

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá