


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS0020A03

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
-----------------	-----	------------

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
----------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 68
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	36 x 15 x 26
---------	------	--------------

Materiály	PUR
-----------	-----

Tvarovaný materiál	PUR
--------------------	-----

Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4305 / 303)
---------------------------	------------------------------

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH042VAS0020A03

Elektrické připojení


Kabel: 20 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



Připojení



Barvy vodičů :
 BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá