




Propojovací kabel s konektorem

ADOGH030VAS0005A03

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: EVC002
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	15 x 15 x 47
Materiály		PUR
Tvarovaný materiál		PUR
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

E10725



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH030VAS0005A03

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: nerezová ocel (1.4305 / 303)



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
	modrá