


Kabelové provedení

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 250 AC/DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...90
----------------	------	----------

Krytí	IP 68
-------	-------

Mechanická data

Materiály	PUR
Tvarovaný materiál	PUR
Materiál převlečné matice	ZnAl / Ni

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: ZnAl / Ni






Kabelové provedení

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR / PVC, černá; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PUR; Uzamčení: ZnAl / Ni

